

MIVA 2812 Premium PHOTO PLOTTER



Maximale Plotfläche:	26" x 36" / 660 mm x 914 mm
Maximale Filmgröße:	31" x 38" / 780 mm x 960 mm
Andere Filmgrößen:	20" x 24" / 508 mm x 610 mm 22" x 26" / 559 mm x 660 mm 24" x 30" / 610 mm x 762 mm Zwischengrößen sind möglich

Auflösung

1/3 mil /	3000 dpi
1/6 mil /	6000 dpi
1/12 mil /	12000 dpi

Plotzeit für Plotfläche 18" x 24" (457 mm x 610 mm)

3.0 min. bei	3000 dpi
6.0 min. bei	6000 dpi
12.0 min. bei	12000 dpi

Minimum Strukturgröße

1.4 mil / 35 µm

Abmessungen:	H: 58" / 1485 mm, W: 58" / 1465 mm, D: 62" / 1585 mm; Gewicht: 1.3 t Filmeinheit für automatische Beladung: H: 38" / 960 mm, W: 38" / 960 mm, D: 38" / 960 mm
Anschlusswerte:	230 VAC, 50/60 Hz, 1 KW or 115 VAC, 50/60 Hz, 1 KW
Druckluft oder Stickstoff:	60 L/min @ 1.8 bar
Genauigkeit:	± 0.4 mil / 9 µm - absolut ± 0.2 mil / 4 µm - Wiederholbarkeit
Technologie:	XENON-LCD Raster Image Projektion Technologie
Umgebung:	Dependent on film/plate sensitivity - red or green safe light darkroom conditions for film loading
Temperatur:	20°C (empfohlen)
Luftfeuchtigkeit:	50% (empfohlen)
Media:	Silver halide film or plates up to 0.25" thick. Red, green or blue light sensitive according to customer request.
Benutzerdialog:	Einfache Befehle für Plotbetrieb über die Tastatur oder optional auch über Netzwerk mit Netlink.
Kommunikation:	LAN, CD-ROM, Diskette
Protokoll Emulation:	Gerber, RS 274-X, HP-GL, Fire 9000 PostScript, TIFF, PCX, others on request
Benutzerinterface:	Netlink Queue und Plotmanager (Win 9x, 2000 und XP kompatibel) – An einem PC des Firmennetzwerks installierbar.
Automatische Filmbeladung:	100 Blatt, 1 min Zykluszeit (Option)

Das Verfahren:

Alle MIVA Raster Photoplotter der neuen Generation benutzen ein einmaliges Arbeitsverfahren. Eine XENON-Blitzlampe dient als Lichtquelle. Eine LCD-Aktiv-Matrix moduliert das Licht und projiziert ein sauberes, kantenscharfes Bild auf dem Film. Es sind mehrere Auflösungen von 3000 dpi bis 128000 dpi verfügbar. Die Belichtung erfolgt während der kontinuierlich verlaufenden Bewegung des Belichtungskopfes. Positionierung wird in Echtzeit durch Hochauflösungslinear-encoder gewährleistet. Dadurch sind MIVA Photoplotter schnell und zugleich genau. Die ultrazuverlässige XENON-Lichtquelle erlaubt eine jahrelange Auslastung. Alle MIVA Photoplotter sind Flachbettplotter und können rot-, grün-, blau- sowie orthochromatische Filme, Glas- oder Chromplatten belichten.

MIVA Technologies GmbH

Benzstrasse 17
71101 Schönaich / Germany

Tel.: + 49-7031-75600
Fax: + 49-7031-756030

e-mail: info@mivatec.com
web: www.mivatec.com